

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LMR1501003

Easy Styl, prekidač sa indikatorom, 1 modul, crni



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Easy Styl
Grupa proizvoda	Easy Styl
Tip proizvoda ili komponente	Prekidač
Montaža uređaja	Ugradno
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Funkcija prekidača	Izborni
Broj modula	1 modul
Broj prekidača	1
Izvršni organ	Preklopni prekidač
Kompatibilnost grupe proizvoda	Easy Styl
Način pričvršćivanja	Klikom
Nijansa boje	Crna
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC 50/60 Hz
Lokalna signalizacija	Sa svetlosnim indikatorom
Materijal	ABS + PC
Standardi	EN/IEC 60669-1
Sertifikacije proizvoda	TSE
Ik stepen zaštite	IK01
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	23,0 g
Pakovanje 1 visina	2,0 cm
Pakovanje 1 širina	3,5 cm
Pakovanje 1 dužina	5,0 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	20
Pakovanje 2 težina	499,0 g
Pakovanje 2 visina	6,0 cm
Pakovanje 2 širina	12,0 cm
Pakovanje 2 visina	24,5 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	240
Pakovanje 3 težina	6,263 kg
Pakovanje 3 visina	24,5 cm
Pakovanje 3 širina	26,5 cm
Pakovanje 3 visina	39,0 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši, primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>