

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.417.18

Unica - 1 RJ45 utičnica (S-One) - 2 m - kat. 6,
S/FTP - bela



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica (standardna estetika)
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacione utičnice
Primena uređaja	Komunikacija
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)
Tip komunikacione utičnice	RJ45 4 kontakt(i) kat.6 < 250 MHz
Zaštitna oprema	Nosač oznake Zaštitni poklopac

Dopunske informacije

Tip komunikacione mreže	1000BASE-TX
Protokol komunikacionog porta	ATM 1200 Mbps
Namena proizvoda	Kablovski vod Podna kutija
Broj modula	2 modula
Broj utičnica	1
Tip dizajna	Infraplus
Tip priključka	S-One
Tip oklopa kabla	S/FTP
Način formiranja kabla	Oklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci	Na klik
Montaža uređaja	Ugradno
Način fiksiranja	Utično Stezaljka: oklop
Pravac instalacije	Ravno
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Dubina	36 mm
Širina	85 mm
Visina	80 mm
Dubina za ugradnju	25 mm

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP40
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Izbeljivač UV otpornost Aceton Ulje Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Benzin
Standardi	ISO 8877

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	6,2 cm
Package 1 Weight	44 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,2 cm
Package 2 Width	18 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	538 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	4,745 kg

Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------