

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.453.30

Unica Top/Class - TV/FM utičnica - prolazna-
aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	TV/FM utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip tv utičnice	Intermediate
Nijansa boje	Aluminijum
Uslovi upotrebe	Serijski razvodni sistem

Dopunske informacije

Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak	Ženski IEC 9.52 mm
Maksimalno slabljenje grane	TV <0,5 dB
Slabljenje putanje	17 DB TV/UHF 125...860 MHz 17 DB TV/VHF 47...68 MHz 32 dB R 87,5...108 MHz
Dc struja	Da
Broj po liniji	7
Broj modula	2 modula
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	28 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	18 mm
Masa proizvoda	0,073 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	15...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Tečnost za čišćenje prozora Ulje Aceton UV otpornost Alkohol Izbeljivač Tečni sapun Benzin
Standardi	EN 50083-2 EN 50083-1 EN 50083-4 EMC direktiva

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	6,600 cm
Package 1 Length	6,600 cm
Package 1 Weight	76,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,600 cm
Package 2 Width	13,500 cm
Package 2 Length	33,300 cm
Package 2 Weight	824,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,577 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------