

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

MGU3.462.30

Unica Top/Class - SAT jednostruka oklop.
utičnica-muška pojedinačna - aluminijum



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Unica
Ime dekorativnog elementa	Unica Top - Unica Class
Tip proizvoda ili komponente	SAT utičnica
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip tv utičnice	Individual
Nijansa boje	Aluminijum

Dopunske informacije

Sat konektor	Muški IEC 9.52 mm
Slabljenje putanje	11 dB TV 5...2150 MHz
Dc struja	Ne
Broj po liniji	1
Broj modula	2 modula
Materijal	ASA + PC: mehanizam poklopca
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	28 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	18 mm
Masa proizvoda	0,073 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	15...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Karakteristike životne sredine	Aceton UV otpornost Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Alkohol Ulje Benzin Izbeljivač
Standardi	DIN 45325 EN 50083-1 UNE 20-523-79 (2e) EMC direktiva EN 50083-2 R.D. 279/1999 DIN 45330 R.D. 1/1998 EN 50083-4

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	6,6 cm
Package 1 Length	6,6 cm
Package 1 Weight	57,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	4,6 cm
Package 2 Width	13,5 cm
Package 2 Length	33,2 cm
Package 2 Weight	641,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,882 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------