

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# MGU66.103.039

## Unica Top - dekorativni ram - 3 modula - mat nikl/aluminijum



### Osnovne informacije

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Grupa proizvoda                | Unica           |
| Primena uređaja                | Montaža         |
| Tip proizvoda ili komponente   | Dekoratívni ram |
| Ime dekorativnog elementa      | Unica Top       |
| Broj modula                    | 3 modula        |
| Način pričvršćivanja           | Utično          |
| Nijansa boje dekorativnog rama | Mat nikl        |
| Boja međurama                  | Aluminijum      |

### Dopunske informacije

|                 |                                                   |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| Materijal       | ASA + PC: središnji deo<br>Zamak: dekorativni ram |
| Standardi       | EN 60669-1                                        |
| Visina          | 116 mm                                            |
| Širina          | 80 mm                                             |
| Dubina          | 13,7 mm                                           |
| Masa proizvoda  | 0,072 kg                                          |
| Segment tržišta | Male komercijalne zgrade<br>Stambene zgrade       |

### Okruženje

|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ik stepen zaštite              | IK01                                                                                                            |
| Ip stepen zaštite              | IP20                                                                                                            |
| Karakteristike životne sredine | Izbeljivač<br>Benzin<br>UV otpornost<br>Ulje<br>Tečnost za čišćenje prozora<br>Alkohol<br>Aceton<br>Tečni sapun |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 1,5 cm  |
| Package 1 Width              | 8,1 cm  |
| Package 1 Length             | 11,7 cm |
| Package 1 Weight             | 73 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 3       |
| Package 2 Height             | 6,5 cm  |
| Package 2 Width              | 12,5 cm |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Package 2 Length             | 18,5 cm  |
| Package 2 Weight             | 286 g    |
| Unit Type of Package 3       | S02      |
| Number of Units in Package 3 | 24       |
| Package 3 Height             | 15 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 1,899 kg |

## Održivost ponude

|                              |                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                                                      |
| Propis REACH                 |  <a href="#">REACH Deklaracija</a>                         |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)                                                                |
| Bez žive                     | Da                                                                                                                                          |
| RoHS regulativa za Kinu      |  <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                  |
| Informacije o RoHS izuzecima |  <a href="#">Da</a>                                        |
| Izjava o zaštiti okoliša     |  <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a> |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                                                          |

## Ugovorna garancija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garancija | 18 meseci |
|-----------|-----------|