

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## NSYPMA5454G

izolovana poliesterska montažna ploča za PLS  
kutije 54x54cm



### Osnovne informacije

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Grupa proizvoda                | Thalassa              |
| Pribor / posebna kategorija    | Pribor za montažu     |
| Tip proizvoda ili komponente   | Montažna ploča        |
| Primena uređaja                | Više namena           |
| Za ormane nazivnih dimenzija   | - H: 540 mm W: 540 mm |
| Lokacija za montiranje         | Zadnji umeci          |
| Opis montažne ploče            | Izolovana             |
| Kompatibilnost grupe proizvoda | Thalassa Thalassa PLS |
| Sastav uređaja                 | 1 montažna ploča      |
| Materijal                      | Poliester             |
| Boja                           | Siva (RAL 7035)       |

### Dopunske informacije

|                              |                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Način fiksiranja             | Sa zavrtnjima bez matice - tip zavrtnja M6 - na predviđenom mestu na zadnjoj strani lokacija |
| Dopustivo trajno opterećenje | 150 kg                                                                                       |
| Visina                       | Ukupno: 500 mm                                                                               |
| Širina                       | Ukupno: 500 mm                                                                               |

### Pakovanje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 0,5 cm   |
| Package 1 Width              | 50,0 cm  |
| Package 1 Length             | 50,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,714 kg |

### Održivost ponude

|                              |                                                                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status održive ponude        | Green Premium proizvod                                                                                           |
| Propis REACh                 | <a href="#">REACh Deklaracija</a>                                                                                |
| REACh bez SVHC               | Da                                                                                                               |
| EU RoHS direktiva            | Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a> |
| Bez toksičnih teških metala  | Da                                                                                                               |
| Bez žive                     | Da                                                                                                               |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>                                                                         |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>                                                                                               |
| Izjava o zaštiti okoliša     | <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>                                                        |
| Profil cirkularnosti         | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja                                                               |