



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Telefonska utičnica
Primena uređaja	Komunikacija
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Antracit (RAL 7021)
Tip telefonske utičnice	RJ12 (6 kontakti) - kategorija 3 pri 16 Mbit/s

### Dopunske informacije

Broj utičnica	1
Broj modula	2 modula
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci upredene parice
Montaža uređaja	Ugradno
Način fiksiranja	Utično
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina	34 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	34 mm
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01

### Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	257,0 g
Pakovanje 1 visina	4,5 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	4,5 cm

Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	288,0 g
Pakovanje 2 visina	5,8 cm
Pakovanje 2 širina	14,2 cm
Pakovanje 2 visina	26,0 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	100
Pakovanje 3 težina	3,302 kg
Pakovanje 3 visina	30,0 cm
Pakovanje 3 širina	30,0 cm
Pakovanje 3 visina	40,0 cm

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.