

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKD10

glava graničnog prekidača ZCKD - metalni klip



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKD
Tip glave	Glava sa klipom
Kompatibilnost proizvoda	XCKM XCKL
Pridruženo telo	ZCKMD37 ZCKLD35H7 ZCKL1H7 ZCKMD37H7 ZCKL5H7 ZCKMD35H29 ZCKM7H7 ZCKLD35 ZCKMD35 ZCKM1H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKLD31 ZCKL8 ZCKM8 ZCKM5H29 ZCKM7 ZCKMD35H7 ZCKM9H29 ZCKM6H7 ZCKL6 ZCKM5 ZCKLD31H7 ZCKMD31H29 ZCKL5 ZCKM6 ZCKLD37H7 ZCKMD31 ZCKM9 ZCKMD37H29 ZCKL1 ZCKLD39H7 ZCKM7H29 ZCKM6H29 ZCKMD39 ZCKL8H7 ZCKMD39H7 ZCKM8H29 ZCKLD39 ZCKL7 ZCKM1 ZCKM1H7 ZCKMD31H7 ZCKL7H7 ZCKM8H7
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	Klip sa povratkom metal
Tip prilaza	Vertikalni prilaz, 1 smer

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Na kraju
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Plastika

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,400 cm
Package 1 Width	6,300 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	39,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,400 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	896
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	50,644 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------