

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKD15

glava graničnog prekidača ZCKD -
termoplastična poluga sa točkićem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKD
Tip glave	Obrtna glava
Kompatibilnost proizvoda	XCKL XCKM
Pridruženo telo	ZCKMD39 ZCKL1 ZCKLD31H7 ZCKLD35H7 ZCKMD35 ZCKM1H7 ZCKM5 ZCKM1H29 ZCKLD39H7 ZCKM8H29 ZCKL5 ZCKM1 ZCKM8H7 ZCKLD37H7 ZCKL7H7 ZCKM6H29 ZCKM9H29 ZCKM5H29 ZCKMD35H7 ZCKM8 ZCKMD37H7 ZCKL7 ZCKLD39 ZCKMD37 ZCKL8 ZCKMD31 ZCKLD31 ZCKL1H7 ZCKMD35H29 ZCKM7 ZCKM6H7 ZCKM6 ZCKL5H7 ZCKM9 ZCKL6 ZCKL6H7 ZCKM7H29 ZCKM5H7 ZCKMD31H7 ZCKM7H7 ZCKMD31H29 ZCKLD37 ZCKMD39H29 ZCKL8H7 ZCKMD39H7 ZCKMD37H29 ZCKLD35
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Poluga sa točkićem sa povratkom termoplastika
Tip prilaza	Bočni prilaz, 2 smeru

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Metal

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,400 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	7,800 cm
Package 1 Weight	90,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	28
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	2,800 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	896
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	95,444 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------