

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKE05

glava graničnog prekidača ZCKE - bez poluge
leva i desna aktivacija





Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKE
Tip glave	Obrtna glava
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridružena ručica	ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59
Pridruženo telo	ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7 ZCKJ9H7 ZCKJ4H29 ZCKJD35H29 ZCKJ6 ZCKJ11 ZCKJ5 ZCKJ7H29 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ9 ZCKJ8H29 ZCKJ6H7 ZCKJ4104H29 ZCKJD31 ZCKJ4104H7 ZCKJ5H7 ZCKJ2H7 ZCKJ404H29 ZCKJD37H29 ZCKJ4 ZCKJ21H7 ZCKJ1 ZCKJ2H29 ZCKJD39H29 ZCKJD37 ZCKJ2 ZCKJD35 ZCKJ41H7 ZCKJ404 ZCKJD39 ZCKJ4104 ZCKJ21H29 ZCKJ4H7 ZCKJ404H7
Kretanje glave	Obrtno

Tip glave uređaja	Bez poluge sa povratkom
Tip prilaza	Bočni prilaz, 1 ili 2 podesiva smera

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa leve strane i/ili desne U smeru kazaljke na satu i/ili u smeru suprotnom od kazaljke na satu
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Metal

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	4,600 cm
Package 1 Length	8,700 cm
Package 1 Weight	168,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	27
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,794 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	864
Package 3 Height	77,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	160,852 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------