

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU910018U

Prekidač 1P Unica prekidač 1 mod beli



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za adaptaciju |
| Tip proizvoda ili komponente | Prekidač |
| Broj modula | 1 modul |
| Prezentacija uređaja | Rocker |
| Način pričvršćivanja | Utično |
| Nijansa boje | Bela (RAL 9003) |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|--|
| Namena proizvoda | Prekidač |
| Završna obrada | Sjajno |
| Materijal | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: prekidač |
| Dubina | 9 mm |
| Širina | 22,5 mm |
| Visina | 45 mm |
| Masa proizvoda | 0,002 kg |
| Tip pakovanja | Pakovanje u kesicama |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje

| | |
|-------------------|------|
| Ik stepen zaštite | IK04 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

Pakovanje

| | |
|-----------------------------|--------|
| Tip jedinice pakovanja 1 | PCE |
| Broj jedinica u pakovanju 1 | 1 |
| Pakovanje 1 težina | 2,0 g |
| Pakovanje 1 visina | 0,9 cm |
| Pakovanje 1 širina | 3,8 cm |
| Pakovanje 1 dužina | 5,0 cm |
| Tip jedinice pakovanja 2 | BB1 |
| Broj jedinica u pakovanju 2 | 10 |
| Pakovanje 2 težina | 88,0 g |
| Pakovanje 2 visina | 6,5 cm |

| | |
|-----------------------------|----------|
| Pakovanje 2 širina | 12,3 cm |
| Pakovanje 2 visina | 18,5 cm |
| Tip jedinice pakovanja 3 | P06 |
| Broj jedinica u pakovanju 3 | 1280 |
| Pakovanje 3 težina | 23,66 kg |
| Pakovanje 3 visina | 77,0 cm |
| Pakovanje 3 širina | 80,0 cm |
| Pakovanje 3 visina | 60,0 cm |

Održivost ponude

| | |
|-------------------|---|
| EU RoHS direktiva | Na ispitivanju |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |