


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# RXM041FU7

## RC kolo - 110..240 V AC - za RPZ/RXZ podnožja



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Harmony Electromechanical Relays
Pribor / posebna kategorija	Pribor za zaštitu
Tip proizvoda ili komponente	Zaštitni modul
Pribor / posebna namena	RC kolo
Kompatibilnost proizvoda	Utičnica RPZ (1 C/O) Utičnica RPZ (2 C/O) Utičnica RXZ (2 C/O) Utičnica RXZ (3 C/O) Utičnica RXZ (4 C/O)
Namena proizvoda	RPM relej RXM relej
Napon upravljačkog kola	110...240 V AC
Prodaja po nedeljivim količinama	20

### Dopunske informacije

Masa proizvoda	0,01 kg
----------------	---------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,858 cm
Package 1 Width	1,274 cm
Package 1 Length	3,091 cm
Package 1 Weight	2 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	1,5 cm
Package 2 Width	5,047 cm
Package 2 Length	8,651 cm
Package 2 Weight	20 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	500
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	14,8 cm
Package 3 Length	39,8 cm
Package 3 Weight	1,26 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------

---

Wiring Diagram

---

