


## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

## ZCKD33

glava graničnog prekidača ZCKD - poluga sa  
čeličnim točkićem



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKD
Tip glave	Obrtna glava
Kompatibilnost proizvoda	XCKS
Pridruženo telo	ZCKS6 ZCKSD39H29 ZCKS9 ZCKS1H29 ZCKSD31 ZCKS5H29 ZCKS7H29 ZCKSD39 ZCKS1 ZCKSD35H29 ZCKS6H29 ZCKS8H29 ZCKSD37 ZCKSD35 ZCKS2H29 ZCKS9H29 ZCKS8 ZCKSD37H29 ZCKS7 ZCKSD31H29 ZCKS2 ZCKS5
Kretanje glave	Obrtno
Tip glave uređaja	Poluga sa točkićem sa povratkom metal
Tip prilaza	Bočni prilaz, 2 smeru

### Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Plastika

### Okruženje



Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,100 cm
Package 1 Width	6,200 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	96,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	15 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,046 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------