

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

ZCKE62

glava graničnog prekidača ZCKE - poluga sa
čeličnim točkićem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Telemecanique granični prekidači XC Standard
Ime serije	Standardni format
Tip proizvoda ili komponente	Glava graničnog prekidača
Kratko ime uređaja	ZCKE
Tip glave	Glava sa klipom
Kompatibilnost proizvoda	XCKJ
Pridruženo telo	ZCKJ21H7 ZCKJD35H29 ZCKJD31H29 ZCKJ9H29 ZCKJ4H7 ZCKJ9H7 ZCKJ6H29 ZCKJ2H29 ZCKJ8H7 ZCKJD31H7 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29 ZCKJ11H29 ZCKJ11 ZCKJ21 ZCKJ4H29 ZCKJ9 ZCKJ6 ZCKJD39 ZCKJD31 ZCKJD35H7 ZCKJ7 ZCKJD39H7 ZCKJD39H29 ZCKJD37 ZCKJ5H7 ZCKJ41H29 ZCKJ8 ZCKJD35 ZCKJ11H7 ZCKJ41 ZCKJ1H29 ZCKJ4 ZCKJ1 ZCKJ5H29 ZCKJ1H7 ZCKJ7H7 ZCKJ2H7 ZCKJ41H7 ZCKJ8H29 ZCKJ2 ZCKJD37H29 ZCKJ5 ZCKJ6H7
Kretanje glave	Linearno
Tip glave uređaja	Klip sa točkićem sa povratkom metal
Tip prilaza	Bočni prilaz, 2 smeru

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Dopunske informacije

Aktiviranje prekidača	Sa korakom od 30°
Pozitivno otvaranje	Sa
Materijal glave	Metal





Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...70 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...70 °C
Karakteristike životne sredine	Standardna sredina

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	153,0 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	4,5 cm
Pakovanje 1 dužina	8,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	S01
Broj jedinica u pakovanju 2	24
Pakovanje 2 težina	3,819 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	15 cm
Pakovanje 2 visina	40 cm
Tip jedinice pakovanja 3	PAL
Broj jedinica u pakovanju 3	768
Pakovanje 3 težina	130,208 kg
Pakovanje 3 visina	75 cm
Pakovanje 3 širina	80 cm
Pakovanje 3 visina	60 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)  EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------