

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 19059

## pomoćni kontakt - 1 SDV 1NC - za NG125 - 250 V - 2 A



### Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Kontakt greške
Kratko ime uređaja	SDV NF
Signalni kontakt	1 NC
[in] nazivna struja	AC-14 0,1...1 A at 250 V, AC 50/60 Hz
9 mm redovi	1

### Dopunske informacije

[ui] nazivni napon izolacije	690 V AC 50/60 Hz
[uimp] nazivni podnosivi impulsni napon	8 kV
Način montiranja	Priključno
Lokacija za montiranje	Priključak sa gornje strane
Visina	36 mm
Širina	8,8 mm
Dubina	34,64 mm
Električna trajnost	10000 ciklusa
Povezivanje - priključci	Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - kruti Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni Pločasti priključak1 kabl(ovi) 0,5...1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni sa kablovskim završetkom Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> - kruti Pločasti priključak2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni Pločasti priključak2 kabl(ovi) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	10 mm
Moment pritezanja	1 N.m

### Okruženje




Stepen zaprljanosti	3
Tropikalizacija	2
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	10,6 cm
Package 1 Weight	35 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	9

Package 2 Height	11,5 cm
Package 2 Width	8,5 cm
Package 2 Length	23,7 cm
Package 2 Weight	380 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	81
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	3,942 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	 <a href="#">Da</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------