

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH0800121

Asfora - jednopolni taster -10A bez zavrtnja,
simbol zvona, beli



Osnovne informacije

Seriya	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Taster
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Broj prekidača	1
Nijansa boje	Bela
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Opseg snage	2300 W
Nazivna struja	10 A pri 250 V AC
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Fleksibilni Krut Jednožični višezični
Dužina ogoljenog dela žice	13,0 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada	Sjajno
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Zavrtnji ili kukice 51...70 mm
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Označavanje	Simbol zvona
Širina	83 mm
Visina	83 mm
Dubina	43,0 mm
Projektovana dubina	15 mm
Masa proizvoda	0,0705 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60669-1
Sertifikacija proizvoda	TSE[RETURN]VDE[RETURN]NF
Oznake kvaliteta	CE UKR
Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova društva ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	70,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	777,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,966 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
Izjava o zaštiti okoliša	 Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------