



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH2900169

jednostruka utičnica sa uzemljenjem sa strane, bez rama, bronza

Osnovne informacije

Serija	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Utičnica
Broj utičnica	1
Konfiguracija polova utičnice	2P + E
Nijansa boje	Bronzana
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

Dopunske informacije

Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Montaža uređaja	Ugradno
Način fiksiranja	Zavrtnji ili kukice51...69 mm
Standard utičnice	CEE 7/3
Outlet standard deviation	Šuko
Opis standarda utičnice	Uzemljenje sa strane
Opseg snage	3680 W
Nazivna struja	16 A pri 250 V AC
Završna obrada	Ofarban
Materijal	ABS + PC: centralna pločica
Dužina ogoljenog dela žice	13,0 mm
Provodni materijal	Bakar
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Fleksibilni Krući Jednožični višežični
Količina po setu	1
Ip stepen zaštite	IP20
Projektovana dubina	10 mm
Širina	71 mm
Visina	71 mm
Dubina	42 mm
Masa proizvoda	0,068 kg

Okruženje

Standardi	IEC 60884-1
Sertifikacija proizvoda	TSE[RETURN]VDE

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezanost ne snosi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	68,800 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm
Package 2 Weight	745,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	9,485 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	52b60409-d705-46c7-9ba3-cc3ef6e307da
Uredba REACh	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No