

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# 51213

## Varlogic PF kontroler RT12 koraka 440V



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	EasyLogic
Ime proizvoda	EasyLogic PFC Controller
Kratko ime uređaja	RT12
Tip proizvoda ili komponente	Regulator za upravljanje automatskom kompenzacijom

### Dopunske informacije

Broj koraka izlaznih kontakata	12
[us] nazivni napon napajanja	320...460 V AC 50/60 Hz
Struja merenja	50 mA
Način rada	Ručno
Tip displeja	7-segmentni LED 4 cifre
Tip merenja	Faktor snage
Funkcija alarma	5 poslednjih alarma
Tip ulaza	Faza ka fazi Strujni ulaz CT...10000/5 A
Tip izlaza	Slobodni strujni izlazi: 0.3 A 110 V DC Slobodni strujni izlazi: 0.6 A 60 V DC Slobodni strujni izlazi: 1 A 400 V AC 50/60 Hz Slobodni strujni izlazi: 2 A 24 V DC Slobodni strujni izlazi: 2 A 250 V AC 50/60 Hz Slobodni strujni izlazi: 5 A 120 V AC 50/60 Hz
Tip podešavanja	Ciljani $\cos \phi$ : 0.85 induktivno...1
Tačnost merenja	+/- 2 %
Opseg vremenskog kašnjenja	10...1800 s 10...1800 s (pri ponovnom povezivanju)
Sekvenca stepena	1.1.2.4 1.2.2.2 1.2.4.8 1.1.2.2 1.1.2.3 1.2.3.3 1.2.3.4 1.2.4.4 1.1.1.1 Linearna 1.2.3.6
Lokacija za montiranje	U ormanu Panel
Visina	143 mm
Širina	143 mm
Dubina	67 mm
Masa proizvoda	0,8 kg



## Okruženje

Standardi	EN 61010-1 IEC 61326 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Ip stepen zaštite	Zadnji deo: IP20 Prednji deo: IP41 u skladu sa IEC 60429
Temperatura okoline za rad uređaja	0...55 °C

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	18,7 cm
Package 1 Length	23 cm
Package 1 Weight	1,037 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,735 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	48
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	60,88 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------