



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

A9N26929

Acti 9 - pomoćni kontakt OC plus 1 SD i OF AC
DC



Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Dvostruki OC ili kontakt greške
Kratko ime uređaja	OF i OF ili OF i SD
Signalni kontakt	2 C/O
[in] nazivna struja	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
9 mm redovi	1
Standardi	EN/IEC 60947-5-1
Sertifikacija proizvoda	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA

Dopunske informacije

Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	NE
Visina	90 mm
Širina	9 mm
Dubina	73,5 mm
Masa proizvoda	38 g
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok (top and bottom) 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni Vijčani priključni blok (top and bottom) 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti Vijčani priključni blok (top and bottom) 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm
Moment pritezanja	1 N.m

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,2 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	9,2 cm
Package 1 Weight	46 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,7 cm
Package 2 Width	10 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	609 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	108
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,94 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh free of SVHC	Yes
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------