



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# EPH4400169

Asfora dupla komunikaciona utičnica kat. 5e  
UTP, bez rama, bronzana

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Primena uređaja	Komunikacija
Tip oklopa kabla	UTP
Tip komunikacione utičnice	RJ45
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Nijansa boje	Bronzana
Nijansa boje	Bronzana

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj utičnica	2
Komunikaciona kategorija mreže	5e
Povezivanje - priključci	IDC
Broj kablova	2 kabl(ovi)
Krutost kabla	Kruti
Završna obrada	Ofarban
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama51...80 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	38 mm
Projektovana dubina	9 mm
Masa proizvoda	0,058 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	62,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm

Package 2 Weight	689,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	8,901 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	1