



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9N26959

podnaponski okidač MN 115VAC 400Hz



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Podnaponski okidač
Kratko ime uređaja	MN
Napon upravljačkog kola	115 V AC 400 Hz
Tip upravljanja	Standardni
9 mm redovi	2

Dopunske informacije

Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti9 iDPN Acti9 C120 Acti9 C40 Acti9 C60H-DC Acti9 C60NA-DC Acti9 C60PV-DC Acti9 DPN Vigi Acti9 DT40 Acti9 DT60 Acti9 ID C40 Acti9 IDc Acti9 ITG40 Acti9 ID Acti9 DPN
Lokalna signalizacija	Indikator akcije
Način montiranja	Fiksno
Nosači za montažu	35 mm simetrična DIN šina
Razvodni blok češljaste sabirnice	Gornji: DA
Visina	82,5 mm
Širina	18 mm
Dubina	73,5 mm
Masa proizvoda	66 g
Boja	Bela
Povezivanje - priključci	Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni Vijčani priključni blok (donji) - 2 kabl(ovi) 1,5 mm ² - fleksibilni sa kablovskim završetkom Vijčani priključni blok (donji) - 1 kabl(ovi) 0,5...2,5 mm ² - kruti
Dužina ogoljenog dela žice	9 mm for donji connection
Moment pritezanja	1 N.m donji

Okruženje

Standardi	EN/IEC 60947-1
Sertifikacija proizvoda	KEMA[RETURN]LCIE[RETURN]ASEFA[RETURN]ASTA
Tropikalizacija	2 u skladu sa EN/IEC 60947-5-1
Relativna vlažnost	95 % pri 55 °C
Temperatura okoline za rad uređaja	-25...50 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-40...85 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,7 cm
Package 1 Width	9,4 cm
Package 1 Length	8 cm
Package 1 Weight	84 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	26,5 cm
Package 2 Weight	678 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,31 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti životne sredine	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------