

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH4700123

Asfora - komunikaciona utičnica - RJ45 kat. 6
UTP krem



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Primena uređaja	Komunikacija
Tip oklopa kabla	UTP
Tip komunikacione utičnice	RJ45
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Nijansa boje	Krem
Nijansa boje	Krem

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj utičnica	1
Komunikaciona kategorija mreže	6
Povezivanje - priključci	IDC
Broj kablova	1 kabl(ovi)
Krutost kabla	Kruti
Završna obrada	Sjajno
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama51...80 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	48 mm
Projektovana dubina	9 mm
Masa proizvoda	0,063 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	66,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,400 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm

Package 2 Weight	799,000 kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	10339,000 kg

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------