



# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# EPH4800169

dupla komunikaciona utičnica kat. 6 UTP, bez  
rama, bronza

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Primena uređaja	Komunikacija
Tip oklopa kabla	UTP
Tip komunikacione utičnice	RJ45
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Nijansa boje	Bronzana
Nijansa boje	Bronzana

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj utičnica	2
Komunikaciona kategorija mreže	6
Povezivanje - priključci	IDC
Broj kablova	2 kabl(ovi)
Krutost kabla	Kruti
Završna obrada	Ofarban
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama51...80 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	38 mm
Projektovana dubina	9 mm
Masa proizvoda	0,058 kg

### Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	61,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,4 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm

Package 2 Weight	780,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	10,126 kg

## Održivost ponude

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće