

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

A9XPH157

češljasta sabirnica - lako sečenje - Acti 9 1P 57
modula 100A



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Acti 9
Tip proizvoda ili komponente	Češljasta sabirnica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za povezivanje
Opis linija	1L
Length in 18 mm modules	57

Dopunske informacije

Broj priključaka	57 priključaka 1 L
Konfiguracija polova	1 x 1P
Povezivanje	18 mm
Tip priključka	Zupčasti
Udaljenost između terminala	18 mm
Označavanje	L
Izolacija	Izolovano
Prezentacija uređaja	Može se seći
Obezbeđena oprema	Set od 10 kranji deo
[ie] nazivna radna struja	100 A pri 40 °C
[ue] nazivni napon	415 V AC
[ui] nazivni napon izolacije	500 V AC u skladu sa IEC 61439-2
Način montiranja	Horizontalna
Lokacija montaže	Na vrhu ili na dnu na tunelski priključci Na vrhu ili na dnu na dvostruki priključak
9 mm redovi	114
Širina	1000 mm
Boja	Bela (RAL 9003)
Kompatibilnost grupe proizvoda	Acti 9 iC60 Acti 9 iK60 Acti 9 iID Acti 9 iID K Acti 9 iSW Acti 9 iSW-NA Multi 9 C60

Okruženje

Standardi	IEC 60947-7-1 IEC 61439-2
Otpornost na vatru	960 °C 30 s) u skladu sa IEC 60695-2-1
Stepen zaprljanosti	3 u skladu sa IEC 60947-7-1
Ip stepen zaštite	IP20 sa krajnim elementima i izolatorima kontakata češljaste sabirnice

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	234 g
Pakovanje 1 visina	0,5 cm
Pakovanje 1 širina	3 cm
Pakovanje 1 dužina	101,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	270
Pakovanje 2 težina	88,734 kg
Pakovanje 2 visina	112 cm
Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm
Tip jedinice pakovanja 3	BB1
Broj jedinica u pakovanju 3	5
Pakovanje 3 težina	1,376 kg
Pakovanje 3 visina	5,2 cm
Pakovanje 3 širina	106,5 cm
Pakovanje 3 visina	9 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------