

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# EPH6200123

Asfora - kartični prekidač - 10AX priključci bez zavrt., krem



### Osnovne informacije

Seriya	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Kartični prekidač
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Funkcija prekidača	Jednopolni izborni
Nijansa boje	Krem
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Lokalna signalizacija	LED
Opseg snage	2300 W
Nazivna struja	10 A pri 250 V AC
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup>
Krutost kabla	Fleksibilni Kruti Jednožični višezični
Dužina ogoljenog dela žice	13,0 mm
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren)
Završna obrada	Sjajno
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Zavrtnji ili kukice 51...70 mm
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtneva
Širina	83 mm
Visina	83 mm
Dubina	53,0 mm
Projektovana dubina	23 mm
Masa proizvoda	0,0857 kg

### Okruženje

Standardi	IEC 60669-1
Sertifikacija proizvoda	TSE[RETURN]VDE
Oznake kvaliteta	CE UKR
Ip stepen zaštite	IP20
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...40 °C

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	85 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	9,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	763 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	9,705 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------