

# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## CCT15910

Acti 9 - ITA - 1C godišnji vremenski prekidač -  
24 sata + 7 dana + godina



### Osnovne informacije

Range of product	Acti 9
Ime proizvoda	Acti 9 ITA
Kratko ime uređaja	ITA
Tip proizvoda ili komponente	Programabilni vremenski prekidač (na godišnjem nivou)
Primena uređaja	Zgrade
Tip baterije	Litijumska
Broj kanala	1
Korisnički jezik	Rumunski Engleski Danski Nemački Španski Italijanski Švedski Francuski Norveški Holandski Češki Mađarski Poljski Finski Portugalski
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Maksimalna struja preklapanja	16 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[ue] nazivni napon	230 V AC pri 50/60 Hz
Tačnost	+/- 0.5 s/dan 20 °C
Trajanje ciklusa	24 časa + 7 dana + godina
Maksimalni broj preklapanja	300
Minimalno trajanje intervala	1 s
Dostupna funkcija	Ručni ili softver za programiranje Ciklus programiranja Vreme sinhronizacija preko antene Spoljašnji ulaz za premošćenje Automatska promena zimskog/letnjeg računanja vremena Programiranje impulsa
Tip displeja	Pozadinski osvetljen LCD
Životni vek baterije	10 godina
Vreme čuvanja	10 godina čuvanje informacija o vremenu i programa
Tip podešavanja	Odsustvo za funkciju praznika PIN kod
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Držač za montažu	DIN šina
9 mm redovi	4
Širina	35,8 mm
Visina	90 mm
Dubina	63 mm

Funkcija	Podešavanje impulsa
Odsustvo za vreme praznika	Da
Vreme promene	Automatski
Ažurirano	DCF77 GPS
Kompatibilnost	ITA
Segment tržišta	Male komercijalne zgrade

## Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-30...55 °C
Ip stepen zaštite	IP20

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	12,5 cm
Package 1 Weight	232,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	4,503 kg

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	<a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.