



# Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

## EPH6500169 Asfora - obrtni dimer/600RL/naizmenični/ svetleći, bez rama, br

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica: 40...600 W 230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje	Bronzana
Tip pakovanja	Kutija

### Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	Lokatorska lampica
Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmenični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Rezistivno opterećenje Induktivno opterećenje
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač	6,3 A
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Završna obrada	Ofarban
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm <sup>2</sup>
Krutost kabla	Fleksibilni Kruti
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama53...78 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	50 mm
Projektovana dubina	21 mm
Masa proizvoda	0,099 kg

### Okruženje

Sertifikacija proizvoda	NEMKO[RETURN]UKR[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]GOST[RETURN]IEC[RETURN]EIR
Oznake kvaliteta	NF CE
Ip stepen zaštite	IP20

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,6 cm
Package 1 Width	8,3 cm
Package 1 Length	6,2 cm
Package 1 Weight	102,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	28,5 cm
Package 2 Length	39,1 cm
Package 2 Weight	3,855 kg
Unit Type of Package 3	PAL
Number of Units in Package 3	1536
Package 3 Weight	164,07 kg

## Održivost ponude

Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	C8d833f6-398e-458e-90c4-a2d4e984a5c1
Uredba REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	<a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće