

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

IMT35122

Multifix Modulo - otepnja kutija - jednostruka - zelena - 112x112x51 mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Multifix
Grupa proizvoda	Multifix
Ime proizvoda	Multifix Modulo
Tip proizvoda ili komponente	Spojna kutija
Količina po setu	Set od 72

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Sastav uređaja	Poklopac
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Kablovski uvod	8 definisani otvori 30 mm 2 definisani otvori 25 mm 10 definisani otvori 20 mm 8 definisani otvori 16 mm
Držač za montažu	Cigla
Nijansa boje	Zelena (RAL 6001)
Materijal	PP (polipropilen)
Širina	112 mm
Dubina	51 mm
Unutrašnja dubina	49 mm
Maksimalni poprečni presek kabla	2,5 mm ²
Pečaćenje	Bez
Obrada površine	Neobrađeno

Okruženje

Temperatura okoline za rad uređaja	-25...60 °C
Ip stepen zaštite	IP30

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	63,6 g
Pakovanje 1 visina	5,1 cm
Pakovanje 1 širina	11,2 cm
Pakovanje 1 dužina	11,2 cm
Tip jedinice pakovanja 2	P12
Broj jedinica u pakovanju 2	1296
Pakovanje 2 težina	103,359 kg
Pakovanje 2 visina	115 cm

Pakovanje 2 širina	80 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm
Tip jedinice pakovanja 3	CAR
Broj jedinica u pakovanju 3	72
Pakovanje 3 težina	5,045 kg
Pakovanje 3 visina	33 cm
Pakovanje 3 širina	38 cm
Pakovanje 3 visina	38 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda