

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# EPH3400323

## Asfora - TV-SAT prolazna - 8dB krem



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	TV/SAT utičnica
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip tv utičnice	Prolazna utičnica
Dodatne informacije za uređaj	Za serijske razvodne sisteme
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama

### Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Način fiksiranja	Kukicama51...80 mm
Broj utičnica	2
Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Sat konektor	F tip
Slabljenje	8 dB
Nijansa boje	Krem
Završna obrada	Sjajno
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram
Dc struja	U SAT konektoru
Broj po liniji	4
Povezivanje - priključci	Priključci bez zavrtnjeva
Provodni materijal	Bakar
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	42 mm
Projektovana dubina	13 mm
Masa proizvoda	0,117 kg
Ip stepen zaštite	IP20

### Okruženje

Oznake kvaliteta	CE
------------------	----

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,0 cm
Package 1 Width	16,0 cm
Package 1 Length	5,0 cm
Package 1 Weight	120,0 g
Unit Type of Package 2	CAR

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,1 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	1,339 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	8,409 kg

## Održivost ponude

EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------