



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

EPH4700169

komunikaciona utičnica kat. 6 UTP, bez rama,
bronzana

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacione utičnice
Prezentacija uređaja	Mehanizam sa montažnim ramom
Primena uređaja	Komunikacija
Tip oklopa kabla	UTP
Tip komunikacione utičnice	RJ45
Tip pakovanja	Pakovanje u kesicama
Nijansa boje	Bronzana
Nijansa boje	Bronzana

Dopunske informacije

Montaža uređaja	Ugradno
Broj utičnica	1
Komunikaciona kategorija mreže	6
Povezivanje - priključci	IDC
Broj kablova	1 kabl(ovi)
Krutost kabla	Kruti
Završna obrada	Ofarban
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama51...80 mm
Visina	71 mm
Širina	71 mm
Dubina	38 mm
Projektovana dubina	9 mm
Masa proizvoda	0,051 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
-------------------	------

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,000 cm
Package 1 Weight	54,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	18,500 cm
Package 2 Length	27,500 cm

Package 2 Weight	617,000 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,915 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13
Uredba REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	1