

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

EPH6500121

Asfora - obrtni dimer sa lokatorom - RL,
40-600VA beli



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Asfora
Tip proizvoda ili komponente	Dimer
Prezentacija uređaja	Kompletan proizvod
Tip opterećenja	230 V AC halogena sijalica: 40...600 W 230 V AC inkandescentna sijalica: 40...600 W Niskonaponska halogena sijalica sa feromagnetskim transformatorom: 40...600 W
Nijansa boje	Bela
Tip pakovanja	Kutija

Dopunske informacije

Lokalna signalizacija	Lokatorska lampica
Montaža uređaja	Ugradno
Funkcija prekidača	Jednopolni naizmjenični
Dimer - upravljanje	Tip zakretne ručice
Dimer - primene	Induktivno opterećenje Rezistivno opterećenje
Tip zaštite	Zaštitni osigurač
Pridruženi osigurač	6,3 A
[ue] nazivni napon	230 V AC 50 Hz
Završna obrada	Sjajno
Materijal	ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica ABS (akrilonitril-butadien-stiren): dekorativni ram ABS (akrilonitril-butadien-stiren): obrtni taster
Povezivanje - priključci	Čaurasti priključak
Broj kablova	2 kabl(ovi) 2,5 mm ²
Krutost kabla	Kruti Fleksibilni
Dužina ogoljenog dela žice	8 mm
Provodni materijal	Bakar
Način fiksiranja	Kukicama 53...78 mm
Visina	83 mm
Širina	83 mm
Dubina	49 mm
Projektovana dubina	20 mm
Masa proizvoda	0,111 kg

Okruženje

Sertifikacija proizvoda	NEMKO[RETURN]UKR[RETURN]TSE[RETURN]SEMKO[RETURN]FIMKO[RETURN]BSI[RETURN]CE
Oznake kvaliteta	CE
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	159,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	24
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,060 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	384
Package 3 Height	45,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	76,960 kg

Održivost ponude

Propis REACH	 REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	У складу са изузецима
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	 RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	 Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------