

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

LV429407

podnaponski okidač MN - 208..277V 60Hz,
220..240V 50/60Hz



Osnovne informacije

Kratko ime uređaja	MN
Tip proizvoda ili komponente	Naponski okidač
Primena uređaja	Upravljanje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT NSX new generation ComPacT NSX DC new generation Compact NSX Compact NSX DC EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Tip naponskog okidača	Podnaponski okidač
Napon upravljačkog kola	208...277 V AC 60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz

Dopunske informacije

Prag napona okidanja	0.35...0.7 x Un otvaranje 0.85 x Un zatvaranje
Snaga držanja	5 VA
Udarna snaga napajanja	10 VA
Način montiranja	Fiksno
Vreme odziva	50 ms
Pomoćni priključni blok	Opruga 0,5...1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16)
Dužina ogoljenog dela žice	7 mm

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	127 g
Pakovanje 1 visina	4 cm
Pakovanje 1 širina	6,2 cm
Pakovanje 1 dužina	8 cm
Tip jedinice pakovanja 2	BB1
Broj jedinica u pakovanju 2	10
Pakovanje 2 težina	1,356 kg
Pakovanje 2 visina	15 cm
Pakovanje 2 širina	9 cm
Pakovanje 2 visina	23 cm
Tip jedinice pakovanja 3	S03
Broj jedinica u pakovanju 3	60
Pakovanje 3 težina	8,62 kg
Pakovanje 3 visina	30 cm
Pakovanje 3 širina	30 cm
Pakovanje 3 visina	40 cm

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovde navedenih informacija.

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.
Bez PVC	Da

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------