

Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

MGU7.002.P

Unica - univerzalni montažni ram - plastični - 2
m - jednostruki



Osnovne informacije

Range of product	Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažni ram
Ime dekorativnog elementa	Unica
Prezentacija uređaja	Montažni ram
Broj modula	2 modula (jednostruki)
Broj dvostrukih modula	Jednostruki
Način pričvršćivanja	Zavrtnjima

Dopunske informacije

Nosači za montažu	Univerzalno
Materijal	Plastika
Standardi	EN 60669-1
Dubina	7 mm
Širina	75 mm
Visina	75 mm
Masa proizvoda	0,01 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,2 cm
Package 1 Width	7,3 cm
Package 1 Length	7,3 cm
Package 1 Weight	10 g
Unit Type of Package 2	Gyári csomagolás
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	13 cm
Package 2 Width	12,4 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	590 g
Unit Type of Package 3	Doboz
Number of Units in Package 3	400
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	5,16 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------