



## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# LV429491

Dodatni modul diferencijalne zaštite VigiPacT,  
ComPacT NSX 100/160, 440VAC do 550VAC,  
30mA do 30A, 4P

### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ComPacT NSX100...250 nova generacija ComPacT NSX100...250
Kratko ime uređaja	VigiPacT
Tip proizvoda ili komponente	Vigi dodatak
Primena uređaja	Ožičenje
Kompatibilnost grupe proizvoda	ComPacT nova generacija Compact NSX100 nova generacija prekidač ComPacT nova generacija Compact NSX160 nova generacija prekidač Compact Compact NSX100 prekidač Compact Compact NSX160 prekidač
Broj polova	4P
[in] nazivna struja	100 A 160 A
Klasa diferencijalne zaštite	Klasa A Klasa AC
Podešavanje tipa osetljivosti diferencijalne zaštite	Podesiva
Osetljivost diferencijalne zaštite	0,03 A za klasa A 0,1 A za klasa A 0,3 A za klasa A 0,5 A za klasa A 1 A za klasa A 3 A za klasa A 10 A za klasa AC 30 A za klasa AC
Podešavanje tipa kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	Podesiva
[ōt] podešavanje kašnjenja prorade diferencijalne zaštite	0 Milisekundi 60 Milisekundi 150 Milisekundi 300 Milisekundi 500 Milisekundi 800 Milisekundi 1,2 Sekundi 4 sekundi

### Dopunske informacije

Tip mreže	AC
Mrežna frekvencija	50/60 Hz
[ue] nazivni napon	440...550 V AC 50/60 Hz u skladu sa IEC 60947-2
Diferencijalna zaštita	Sa
Maksimalno vreme prekidanja	800 milisekundi
Kategorija prenapona	IV







### Okruženje

Klasa zaštite od električnog udara	Klasa II
Standardi	IEC 60947-2

## Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,5 cm
Package 1 Width	14,3 cm
Package 1 Length	17,3 cm
Package 1 Weight	1,324 kg
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	11,054 kg

## Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
SCIP broj	Ef27149b-fb4f-412f-9539-28ab12115a54
BVB	 <a href="#">Prihvaćeno</a>
Uredba REACH	 <a href="#">REACH Deklaracija</a>
EU RoHS direktiva	Usaglašeno sa izuzecima
Bez žive	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	 <a href="#">Da</a>
Kina RoHS regulacija	 <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Izjava o zaštiti okoline	 <a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>
Profil cirkularnosti	 <a href="#">Informacije O Kraju Radnog Veka</a>
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Performanse sadržaja halogena	Proizvod sadrži halogen iznad dozvoljenog nivoa
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	25