

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYCAG223LPF

plastična izlazna rešetka - izrez 223x223mm
spolj. dim 268x248mm IP54



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma (Prisma P) ClimaSys (ClimaSys CV) ventilator
Tip proizvoda ili komponente	Izlazna rešetka
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys sistem ventilacije
Način pričvršćivanja	Sa zavrtnjima bez matice Kačenjem
Sastav uređaja	1 noseći ram 1 spoljašnji deo 1 G2 M1 standardni sintetički filter

Dopunske informacije

Materijal	Brizgana termoplastika (ASA PC)
Boja	Spoljašnji deo: siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza	223 x 223 mm
Visina	268 mm spoljašnja:
Širina	248 mm spoljašnja:
Dubina	18 mm spoljašnja:

Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5 cm
Package 1 Width	25,5 cm
Package 1 Length	28 cm
Package 1 Weight	533 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	40 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	5,33 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	131 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	143 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------