


Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

NSYCRN108250

Spacial CRN ravna vrata bez montažne ploče
V1000xŠ800xD250 IP66 IK10 RAL7035



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Ime proizvoda	Spacial CRN
Primena uređaja	Više namena
Tip proizvoda ili komponente	Kompaktni orman
Nazivna visina ormara	1000 mm
Nazivna širina ormara	800 mm
Nazivna dubina ormara	250 mm
Tip dodatnog instalacionog pribora	Montaža na zid
Sastav uređaja	1 telo 1 vrata 1 brava 2 ploča za kablovske uvodnice: dno
Tip vrata	Ravna
Opis montažne ploče	Bez montažne ploče

Dopunske informacije

Specifičnost izvedbe	Zavareno na zad.delu sa dvostrukim profil.formirajući zaštićenu,zaptivenu oblast Strane napravljene od savijanjem jednog dela
Broj vrata	Prednji deo: 1 vrata
Otvaranje vrata	Reverzibilno (120 °)
Tip zaključavanja	Zaključavanje 3 mm dvostruki prorez
Tip uvodne ploče	Standardna
Dostupnost za operacije	Prednji deo
Odvojivi delovi	Vrata sa šarkama Ploča kablovskih uvodnica sa zavrtnjima bez matice
Materijal	Kućište: čelik
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Boja	Siva (RAL 7035)
Standardi	IEC 62208
Sertifikacija proizvoda	UL CUL DNV-GL
Masa proizvoda	33 kg

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP66 u skladu sa IEC 60529
Ik stepen zaštite	IK10 u skladu sa IEC 62262

Pakovanje

Tip jedinice pakovanja 1	PCE
Broj jedinica u pakovanju 1	1
Pakovanje 1 težina	28,466 kg
Pakovanje 1 visina	27 cm
Pakovanje 1 širina	81 cm

Pakovanje 1 dužina	101,5 cm
Tip jedinice pakovanja 2	PAM
Broj jedinica u pakovanju 2	8
Pakovanje 2 težina	240,728 kg
Pakovanje 2 visina	175 cm
Pakovanje 2 širina	100 cm
Pakovanje 2 visina	120 cm

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez žive	Da
Informacije o RoHS izuzecima	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------