

## Tehničke karakteristike proizvoda

### Karakteristike

# NSYCAC228RMF

krovnna izlazna rešetka - izrez 228x228mm -  
spolj. dimenzija 90x340x340mm - IP54



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	Prisma (Prisma P)
Tip proizvoda ili komponente	Gornji poklopac
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys sistem ventilacije
Lokacija za montiranje	Na vrhu ormana
Način pričvršćivanja	Sa elementom za fiksiranje
Sastav uređaja	1 poklopac 1 elementi za montažu

### Dopunske informacije

Materijal	Čelik
Boja	Poklopac: siva (RAL 7035)
Obrada površine	Epoksi poliester prah
Dimenzije izreza	228 x 228 mm
Masa proizvoda	4,6 kg
Visina	340 mm spoljašnja:
Širina	340 mm spoljašnja:
Dubina	90 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite	IP54

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	34,5 cm
Package 1 Length	35,0 cm
Package 1 Weight	4,6 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	125,0 cm
Package 2 Width	100,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	296,0 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACh Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------