

## Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

# NSYCAG19LP

## rešetka za provetranje prečnik izreza 19mm - IP45



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Kompatibilnost grupe proizvoda	Thalassa (Thalassa PLS) Thalassa (Thalassa PLM) Thalassa (Thalassa TBS)
Tip proizvoda ili komponente	Plastična rebra za ventilaciju
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kontrolu temperature
Pribor / posebna namena	ClimaSys sistem ventilacije
Pozicija montiranja ručice	Vertikalno
Način pričvršćivanja	Sa zavrtanjima bez matice
Sastav uređaja	2 plastična rebra za ventilaciju

### Dopunske informacije

Materijal	Poliamid 6
Boja	Siva (RAL 7035)
Dimenzije izreza	19 mm
Visina	30 mm spoljašnja:
Širina	23,5 mm spoljašnja:
Dubina	22 mm spoljašnja:
Ip stepen zaštite	IP45

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,0 cm
Package 1 Width	11,5 cm
Package 1 Length	2,5 cm
Package 1 Weight	7,0 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	300
Package 2 Height	19,0 cm
Package 2 Width	24,0 cm
Package 2 Length	35,0 cm
Package 2 Weight	2,1 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

## Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) <a href="#">EU RoHS deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
Izjava o zaštiti okoliša	<a href="#">Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda</a>

## Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------