

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU345020

Utičnica TV R SAT pojed. 2m bela antib



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	TV/FM/SAT utičnica
Primena uređaja	Komunikacija Podrška medijskim uređajima
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Tip tv utičnice	Individual
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Tv priključak	Muški IEC 9.52 mm
Radio priključak	Ženski IEC 9.52 mm
Sat konektor	F tip
Slabljenje putanje	2 DB TV/VHF 47...75 MHz 2 DB TV/UHF 170...862 MHz 2 DB R 88...110 MHz 2 dB SAT 950...2400 MHz
Dc struja	Da
Broj modula	2 modula
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Obrada površine	Antibakterijska
Završna obrada	Sjajno
Označavanje	With imprint
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Dubina	28 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	18 mm
Masa proizvoda	0,073 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdeneđenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad uređaja	-5...35 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-5...50 °C
Standardi	CE

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,1 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	68,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,7 cm
Package 2 Width	14,1 cm
Package 2 Length	26,1 cm
Package 2 Weight	759,0 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	1,731 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.