

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU360518

WiFi ripiter 300Mbps



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Wireless repeater
Primena uređaja	Repeater
Montaža uređaja	Ugradno
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Bela

Dopunske informacije

Protokol komunikacionog porta	IEEE 802.11 b/g/n
Brzina prenosa	300 Mbps (MCS15, 40 MHz)
Nivo enkripcije	WPA2-PSK
Izvršni organ	Taster
Primena prekidača	Uključivanje/isključivanje
Tip upravljanja	ON/OFF taster
Integrirani tip povezivanja	Wi-Fi
Način pričvršćivanja	Nosač sa sistemom na klik
Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	39 mm
Masa proizvoda	0,53 kg
Segment tržišta	Stambene zgrade
Ciljani kanal	Profesionalno
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Standardi	IEEE 802.11 b/g/n
Temperatura okoline za rad uređaja	-20...40 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-30...60 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,8 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	9,4 cm
Package 1 Weight	107,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,956 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	960
Package 3 Height	75,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	123,796 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Informacije O Kraju Radnog Veka
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.

Ugovorna garancija

Garancija	2
-----------	---