


Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NSYMF128

mikroperforirana montaž. ploča V1200xŠ800
prečnik otvora 3,6mm na razmaku 12,5mm



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Spacial
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Tip proizvoda ili komponente	Montažna ploča
Primena uređaja	Više namena
Za ormane nazivnih dimenzija	1200 MmW: 800 mm 800 mmW: 1200 mm
Lokacija za montiranje	Kliznica Direktno na zadnje odstoynike
Opis montažne ploče	Mikroperforirana
Kompatibilnost grupe proizvoda	Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial S3X) Thalassa (Thalassa PLM)
Količina po setu	Set od 1
Materijal	Galvanizovani čelik

Dopunske informacije

Način fiksiranja	Pričvršćivanje zavrtnjem na zadnje odstoynike - tip zavrtnja M8 Sa elementom za fiksiranje
Dopustivo trajno opterećenje	180 kg
Visina	1165 mm
Širina	765 mm
Dubina	125 mm
Debljina	2,5 mm
Masa proizvoda	17,064 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	Db
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	75 cm
Package 1 Length	115 cm
Package 1 Weight	16 kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	25
Package 2 Height	60 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	120 cm
Package 2 Weight	455,5 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdenavedenih informacija.

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda

Ugovorna garancija

Garancija	18 months
-----------	-----------