

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU386218

## Kablovski otvor 2 modula beli



### Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za kabliranje
Tip proizvoda ili komponente	Priključak kabla
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Utično
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

### Dopunske informacije

Nazivna struja	16 A
Povezivanje - priključci	Kabl
Broj kablova	1 12 mm <sup>2</sup> za fleksibilni 1 12 mm <sup>2</sup> za kruti
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam poklopca
Standardi	EN 60670-22 CE
Direktive	2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,021 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

### Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

### Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	22,0 g

Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,5 cm
Package 2 Width	18,0 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	308,0 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	80
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,916 kg

## Održivost ponude

Propis REACH	<a href="#">REACH Deklaracija</a>
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	<a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>
Informacije o RoHS izuzecima	<a href="#">Da</a>
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.