

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU946144

Nosač modula RJ45 Keystone/Systimax 2M



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Centralna pločica
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Prezentacija uređaja	Poklopac
Broj utičnica	1
Zaštitna oprema	Zaštitni poklopac Nosač oznake
Nijansa boje	Bež (RAL 1013)

Dopunske informacije

Tip priključka	RJ45
Montaža uređaja	Ugradno
Način pričvršćivanja	Utično
Pravac instalacije	Ravno
Kompatibilnost grupe proizvoda	New Unica RJ45 priključak
Kompatibilnost proizvoda	Univerzalni RJ45 konektori za AMP i KRONE
Broj modula	2 modula
Tip dizajna	Systimax Keystone
Materijal	ASA + PC: ploča poklopca ABS (akrilonitril-butadien-stiren): centralna pločica
Završna obrada	Sjajno
Obrada površine	Neobrađeno
Dubina	21 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,0055 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP21 D
Ik stepen zaštite	IK04
Karakteristike životne sredine	Aceton UV otpornost Alkohol Benzin Izbeljivač Tečni sapun Tečnost za čišćenje prozora Ulje

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	4,5 cm
Package 1 Length	4,5 cm
Package 1 Weight	12 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	13 cm
Package 2 Width	12,3 cm
Package 2 Length	18,5 cm
Package 2 Weight	342,2 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	15 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	884,4 g

Održivost ponude

Status održive ponude	Green Premium proizvod
Propis REACh	REACh Deklaracija
REACh bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
Izjava o zaštiti okoliša	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja