

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU946218

Poklopac RJ45 2xKeyst./Systemax 4m beli



Osnovne informacije

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Grupa proizvoda | New Unica |
| Tip proizvoda ili komponente | Centralna pločica |
| Pribor / posebna kategorija | Pribor za montažu |
| Prezentacija uređaja | Mehanizam sa montažnim ramom |
| Broj utičnica | 2 |
| Nijansa boje | Bela (RAL 9003) |

Dopunske informacije

| | |
|---------------------------------|--|
| Tip priključka | RJ45 |
| Montaža uređaja | Ugradno |
| Broj modula | 4 modula |
| Tip dizajna | Keystone Systemax |
| Širina | 74,5 mm |
| Visina | 74,5 mm |
| Standardi | UNE 20315 UNE 60669 |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan |

Okruženje






| | |
|-------------------|--------|
| Ip stepen zaštite | IP21 D |
| Ik stepen zaštite | IK04 |

Pakovanje

| | |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 2,3 cm |
| Package 1 Width | 4,5 cm |
| Package 1 Length | 9 cm |
| Package 1 Weight | 31 g |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 5 |
| Package 2 Height | 10,9 cm |
| Package 2 Width | 12 cm |

| | |
|------------------------------|---------|
| Package 2 Length | 10,2 cm |
| Package 2 Weight | 212 g |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 150 |
| Package 3 Height | 30 cm |
| Package 3 Width | 40 cm |
| Package 3 Length | 60 cm |
| Package 3 Weight | 7,12 kg |

Održivost ponude

| | |
|------------------------------|---|
| Status održive ponude | Green Premium proizvod |
| Propis REACH |  REACH Deklaracija |
| REACH bez SVHC | Da |
| EU RoHS direktiva | Usaglašeno  EU RoHS Deklaracija |
| Bez toksičnih teških metala | Da |
| Bez žive | Da |
| RoHS regulativa za Kinu |  RoHS Deklaracija Za Kinu |
| Informacije o RoHS izuzecima |  Da |
| Izjava o zaštiti okoliša |  Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda |
| Profil cirkularnosti | Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja |
| WEEE | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |