

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU341530

Utičnica RJ45 CAT6 UTP 2 modula alu

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Tip proizvoda ili komponente	Komunikacione utičnice
Primena uređaja	Komunikacija
Prezentacija uređaja	Mehanizam
Nijansa boje	Aluminijum
Tip komunikacione utičnice	RJ45 8 kontakt(i) kat.6 < 250 MHz
Zaštitna oprema	Zaštitni poklopac Nosač oznake

Dopunske informacije

Tip komunikacione mreže	1000BASE-TX
Protokol komunikacionog porta	ATM 1200 Mbps
Broj modula	2 modula
Broj utičnica	1
Tip dizajna	Infraplus
Tip priključka	S-One
Tip oklopa kabla	U/UTP
Način formiranja kabla	Neoklopljen kabl sa upredenim paricama
Povezivanje - priključci	Na klik
Montaža uređaja	Ugradno
Način fiksiranja	Utično
Pravac instalacije	Ravno
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica
Dubina	40,5 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Dubina za ugradnju	40,5 mm
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ip stepen zaštite	IP20
Ik stepen zaštite	IK01
Temperatura okoline za rad	-25...55 °C
Temperatura okoline za skladištenje	-25...55 °C

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	4,500 cm
Package 1 Length	4,500 cm
Package 1 Weight	17,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,500 cm
Package 2 Width	14,000 cm
Package 2 Length	26,000 cm
Package 2 Weight	170,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	50
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	1,310 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Da
SCIP broj	89f48f58-8743-4a8c-aad2-c796c3e70cb3
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Održivo pakovanje	Da
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Izjava o zaštiti okoline	Profil Ekološke Prihvatljivosti Proizvoda
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za namenskim operacijama recikliranja Profil proizvoda vezan za cirkularnu ekonomiju
WEEE	Proizvod se mora odložiti na tržišta Evropske unije nakon posebnog sakupljanja otpada i nikada ne završiti u kanti za smeće
Povraćaj	No
Emisija ugljenika (kg CO2 eq.)	1