



Tehničke karakteristike proizvoda Karakteristike

VW3A9213 kit for UL type 1 conformity - for variable speed drive Altivar

Osnovne informacije

Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Pribor / posebni tip	Komplet za usaglašenost
Stepen zaštite	UL tip 1
Kompatibilnost proizvoda	ATV61HC25N4 ATV61HC25N4D ATV61HC25Y ATV61HC31N4 ATV61HC31N4D ATV61HC31Y ATV61HC40Y ATV71HC20N4 ATV71HC20N4D ATV71HC20Y ATV71HC25N4 ATV71HC25N4D ATV71HC25Y ATV71HC28N4 ATV71HC28N4D ATV71HC31Y Frekventni regulator ATV630 montaža na zid 250 kW, normalan rad 380...480 V Frekventni regulator ATV630 montaža na zid 315 kW, normalan rad 380...480 V Frekventni regulator ATV630 montaža na zid 220 kW, zahtevne aplikacije 380...480 V Frekventni regulator ATV630 montaža na zid 250 kW, zahtevne aplikacije 380...480 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 250 kW, normalan rad 380...480 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 315 kW, normalan rad 380...480 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 250 kW, zahtevne aplikacije 380...480 V Frekventni regulator ATV930 montaža na zid 200 kW, zahtevne aplikacije 380...480 V
Pribor / posebna namena	Frekventni regulator bez kočione jedinice
Kompatibilnost grupe proizvoda	Altivar Process ATV900 Altivar 71 Altivar Process ATV600 Altivar 61

Dopunske informacije

Sastav seta	1 EMC ploča 1 IP54 kućište Pribor za montažu 1 poklopac UL tipa 1 1 uputstvo 1 unapred izbušena ploča za spajanje cevi
Masa proizvoda	19,5 kg

Okruženje

Standardi	UL tip 1
-----------	----------

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primerenu i sveobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovenavedenih informacija.

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	24 cm
Package 1 Width	49 cm
Package 1 Length	45 cm
Package 1 Weight	20,5 kg

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACh	REACh Deklaracija
Bez SVHC-a REACh	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS) EU RoHS deklaracija
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------