



Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

VW3A9524

set za EMC prilagođenje - za frekventne regulatore

Osnovne informacije

Grupa proizvoda	Altivar 12 Altivar Machine ATV320
Pribor / posebni tip	Set za EMC usklađivanje
Pribor / posebna kategorija	Pribor za montažu
Kompatibilnost proizvoda	ATV12H075F1 ATV12HU15M2 ATV12HU15M3 ATV12HU22M2 ATV12HU22M3 ATV12PU15M3 ATV12PU22M3 ATV320...C frekventni regulator 1,1 kW motor, 200...240 V trofazno ATV320...C frekventni regulator 1,5 kW motor, 200...240 V trofazno ATV320...C frekventni regulator 2,2 kW motor, 200...240 V trofazno ATV320...C frekventni regulator 0,75 kW motor, 525...600 V trofazno ATV320...C frekventni regulator 1,5 kW motor, 525...600 V trofazno
Pribor / posebna namena	Frekventni regulator

Dopunske informacije

Sastav seta	Montažni ramovi EMC ploča zavrtnji
Masa proizvoda	0,19 kg

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	17,0 cm
Package 1 Length	23,5 cm
Package 1 Weight	239,0 g
Unit Type of Package 2	S06
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	75,0 cm
Package 2 Width	60,0 cm
Package 2 Length	80,0 cm
Package 2 Weight	24,95 kg

Informacije navedene u ovoj dokumentaciji predstavljaju opšti opis odnosno tehničke karakteristike performansi proizvoda. Dokumentacija nije namenjena da bude zamena za niti se može koristiti za određivanje prikladnosti i pouzdanosti proizvoda za specifičnu krajnju primenu. Dužnost je korisnika odnosno integratora da izvrši primenu i svesobuhvatnu analizu rizika, procenu i proveru proizvoda u pogledu odgovarajuće specifične primene ili načina korišćenja. Ni Schneider Electric Industries SAS ni njegova povezana ili zavisna društva neće snositi odgovornost za zloupotrebu ovdanavedenih informacija.

Održivost ponude

Pakovanje bez plastike	Ne
Pakovanje sa recikliranim kartonom	Ne
Uredba REACH	REACH Deklaracija
Bez SVHC-a REACH	Da
EU RoHS direktiva	Proaktivna usaglašenost (proizvod nije u zakonskom okviru direktive EU RoHS)
Informacije o izuzeću od RoHS	Da
Kina RoHS regulacija	RoHS Deklaracija Za Kinu
Povraćaj	No

Ugovorna garancija

Garancija	18 meseci
-----------	-----------