

Tehničke karakteristike proizvoda

Karakteristike

NU378618

Električno zvono 2 modula belo



Osnovne informacije

Grupa proizvoda	New Unica
Primena uređaja	Signalizacija
Tip proizvoda ili komponente	Electronic doorbell
Prezentacija uređaja	Mehanizam
[ue] nazivni napon	230 V AC 50/60 Hz
Broj modula	2 modula
Način pričvršćivanja	Zavrtnji ili kukice
Nijansa boje	Bela (RAL 9003)

Dopunske informacije

Struja potrošnje	14 mA
Tip podešavanja	5 podesivih melodija
Montaža uređaja	Ugradno
Povezivanje - priključci	Vijčani priključci
Nivo zvuka	70 dB/1m
Poprečni presek kabla	0,75...1,5 Mm ² fleksibilni kabl 0,75...1,5 mm ² kruti kabl
Povezivi pomoćni elementi	3 indikatorske lampice povezane paralelno 10 standardnih tastera povezanih paralelno
Materijal	Termoplastika ABS-UV stabilizovana: mehanizam rocker PC (polikarbonat) GF10 FR: kućište
Standardi	EN 62080 CE
Direktive	2014/30/EU - elektromagnetna kompatibilnost 2014/35/EU - niskonaponska direktiva
Temperatura okoline za rad uređaja	15...30 °C
Temperatura okoline za skladištenje	0...35 °C
Dubina za ugradnju	31 mm
Dubina	50 mm
Širina	45 mm
Visina	45 mm
Masa proizvoda	0,046 kg
Otpornost na hemijske supstance	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mlečnu kiselinu Otporan na razblaženi kvarterni amonijum Otporan na razblaženo izbeljivač Otporan na razblažen amonijak Otporan na vodu sa sapunom Otporan na čistač kristala Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina Otporan na heksan

Okruženje

Ik stepen zaštite	IK04
Ip stepen zaštite	IP20

Pakovanje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 cm
Package 1 Width	8,000 cm
Package 1 Length	8,500 cm
Package 1 Weight	82,000 g
Unit Type of Package 2	S01
Number of Units in Package 2	9
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	950,000 g

Održivost ponude

Propis REACH	REACH Deklaracija
REACH bez SVHC	Da
EU RoHS direktiva	Usaglašeno EU RoHS Deklaracija
Bez toksičnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Sustainable packaging	Yes
RoHS regulativa za Kinu	RoHS Deklaracija Za Kinu
Informacije o RoHS izuzecima	Da
WEEE	Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke.