

# Tehničke karakteristike proizvoda

## Karakteristike

# NU943818

## Središnji element FO SC APC Dupl 2m beli



### Osnovne informacije

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Grupa proizvoda              | New Unica            |
| Pribor / posebna kategorija  | Pribor za adaptaciju |
| Tip proizvoda ili komponente | Centralna pločica    |
| Broj modula                  | 2 modula             |
| Prezentacija uređaja         | Poklopac             |
| Način pričvršćivanja         | Utično               |
| Nijansa boje                 | Bela (RAL 9003)      |

### Dopunske informacije

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Namena proizvoda                | Fibre optic SC APC Duplex  |
| Završna obrada                  | Sjajno   |
| Materijal                       | Termoplastika ABS-UV stabilizovana: centralna pločica  |
| Tip pakovanja                   | Pakovanje u kesicama   |
| Otpornost na hemijske supstance | Otporan na alkohol (70%)<br>Otporan na alkohol (96%)<br>Otporan na A-mlečnu kiselinu<br>Otporan na razblaženi kvarterni amonijum<br>Otporan na razblaženo izbeljivač<br>Otporan na razblažen amonijak<br>Otporan na vodu sa sapunom<br>Otporan na čistač kristala<br>Otporan na vodonik peroksid 10 zapremina<br>Otporan na heksan |

### Okruženje

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ik stepen zaštite | IK04 |
| Ip stepen zaštite | IP20 |

### Pakovanje

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Unit Type of Package 1       | PCE     |
| Number of Units in Package 1 | 1       |
| Package 1 Height             | 2,7 cm  |
| Package 1 Width              | 4,5 cm  |
| Package 1 Length             | 4,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 7,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | BB1     |
| Number of Units in Package 2 | 10      |
| Package 2 Height             | 5,5 cm  |
| Package 2 Width              | 14,0 cm |
| Package 2 Length             | 26,0 cm |
| Package 2 Weight             | 110,0 g |
| Unit Type of Package 3       | S01     |
| Number of Units in Package 3 | 20      |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Package 3 Height | 15,0 cm |
| Package 3 Width  | 15,0 cm |
| Package 3 Length | 40,0 cm |
| Package 3 Weight | 445,0 g |

## Održivost ponude

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Propis REACh                 | <a href="#">REACh Deklaracija</a>   |
| REACh bez SVHC               | Da  |
| EU RoHS direktiva            | Usaglašeno <a href="#">EU RoHS Deklaracija</a>  |
| Sustainable packaging        | Yes   |
| RoHS regulativa za Kinu      | <a href="#">RoHS Deklaracija Za Kinu</a>  |
| Informacije o RoHS izuzecima | <a href="#">Da</a>  |
| WEEE                         | Ovaj proizvod je na tržištima Evropske unije neophodno odložiti u skladu sa specifičnim smernicama za prikupljanje otpada i nikako ne sme da dospe u kontejnere za otpatke. |