



### Produktdata

Produktfamilj	Prisma
Produktområde	Prisma G Prisma P
Typ av produkt eller komponent	Frontplåt
Serie kompatibilitet	Prisma Prisma G kapsling Prisma Pack 250 enclosure Prisma P cubicle
Tillbehör / separat kategori	Installationstillbehör
Typ av frontplåt	Slät

### Teknisk data

Kapsling/ställverk beskrivning	Golvstående kapsling - bredd 600 mm Väggmonterad kapsling - bredd 600 mm Cubicle - width 650 mm depth 400 mm Pack enclosure - width 600 mm
Antal vertikala moduler (50 mm)	12
Standarder	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produktcertifieringar	ASEFA
Kvantitet per set	1 st
Höjd	600 mm
Bredd	500 mm
Produktens vikt	2,4 kg
Material	Stål
Ytbehandling	Slät Matt
Skyddsbehandling	Fosfat behandling och het-polymeriserade polyester epoxy pulver
Färg	Vit (RAL 9001)

### Miljö

IK-skyddsgrad	IK07 conforming to EN/IEC 62262
---------------	---------------------------------

### Packing Units

Förpackning 1 enhetstyp	PCE
Förpackning 1 antal enheter	1
Förpackning 1 vikt	2,4 kg
Förpackning 1 höjd	3 cm
Förpackning 1 bredd	51 cm
Förpackning 1 längd	61 cm
Förpackning 2 enhetstyp	BB1
Förpackning 2 antal enheter	6
Förpackning 2 vikt	15,4 kg
Förpackning 2 höjd	17 cm
Förpackning 2 bredd	54 cm
Förpackning 2 längd	82 cm
Förpackning 3 enhetstyp	P12

Förpackning 3 antal enheter	48
Förpackning 3 vikt	125,44 kg
Förpackning 3 höjd	80 cm
Förpackning 3 bredd	80 cm
Förpackning 3 längd	120 cm

## Offer Sustainability

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning) <a href="#">EU RoHS-deklaration</a>
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	<a href="#">Ja</a>
RoHS-förordning Kina	<a href="#">RoHS-deklaration Kina</a>
Miljöupplysning	<a href="#">Produktmiljöprofil</a>
Halogeninnehåll	Halogenfri produkt

## Kontraktsgaranti

Garanti	Enligt våra försäljningsvillkor
---------	---------------------------------